

Garant**ER-kiristysmutteri High Speed, ER-holkeille: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309610 25
GTIN	4045197291981
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Mutterit pinnoitettu: pienempi kitkakerroin ja **suurempi kiristysvoima** sekä korkea kulutus- ja korroosionkestävyys. **Urilla.**

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	140 Nm
ER-holkeille	25 mm
Kierre	M32X1,5

Kokonaispituus L	21 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

Tarvikkeet

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 25	309680 25
ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 25	309700 25