



## Teholeikkuöljy, jähmeä, klooriton DAR 50 Visco, Sisältö: 5l



### Tilaustiedot

Tilausnumero	084220 5
GTIN	2050000966187
Tuoteluokka	08J

### Kuvaus

#### Malli:

Leikkuuöljy vaativaan käyttöön. Sekoittamista normaalin mineraalileikkuuöljyn kanssa ei suositella (ei vesiliukoisen öljyn kanssa).

Levitys: voitelusivellin, aerosolitölkki, sumutin tai voitelulaite.

#### Etu:

Parantavat **työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa** ja **pinnanlaatua. Kloorittomia** – ei haitallisia kaasuja, **ympäristöä säästäviä**.

#### Käyttö:

Soveltuu yleisesti **lastuamistöihin** (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä **muovaukseen**. Välttämätön työstettäessä **vaikeasti lastuttavia materiaaleja**, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkelseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti **värimetalleille**.

**Jähmeä aine** – mineraaliöljypohjainen, soveltuu erityisen hyvin kierteitykseen, hyvä tarttuvuus.

### Tekninen kuvaus

leimahduslämpötila	180 °C
Kinemaattinen viskositeetti	174 mm <sup>2</sup> /s

Väri	ruskea
Malli	Kanisteri
Säilytyslämpötila	5 - 40 °C
Sisältö	5 l
Tuotetyyppi	Leikkuuöljy/hiomaöljy