

**Garant****ER-kiristysmutteri High Speed, ER-holkeille: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309610 32
GTIN	4045197291998
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Mutterit pinnoitettu: pienempi kitkakerroin ja **suurempi kiristysvoima** sekä korkea kulutus- ja korroosionkestävyys. **Urilla.**

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

**Huomautus:**

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

**Tekninen kuvaus**

ER-holkeille	32 mm
Kierre	M40X1,5
Kokonaispituus L	23 mm

Suurin kiristysmomentti	180 Nm
Ulko-Ø D	50 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

## Tarvikkeet

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 32	309680 32
ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 32	309700 32