

**HAINBUCH****Kiristyspää Poikittaisurat., SK 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329932 9
GTIN	2050001072870
Tuoteluokka	33H

**Kuvaus****Malli:**

Poikittaisurat raakamateriaalille, pieni Ø.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

**Tekninen kuvaus**

Kiinn.Ø	9 mm
Puristuspuhta	Poikittaisurat
profiili	pyöreä
Kovuus	60 HR
Pituus L	58 mm

Sovitin	SK 65
Tuotetyyppi	Kiristyspää