

**Kiristyspää tasainen, SK 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 40mm****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329930 40     |
| GTIN         | 2050001072832 |
| Tuoteluokka  | 33H           |

**Kuvaus****Malli:**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

**Tekninen kuvaus**

|               |          |
|---------------|----------|
| Kiinn.Ø       | 40 mm    |
| Kovuus        | 60 HR    |
| profiili      | pyöreä   |
| Puristuspinta | tasainen |
| Pituus L      | 53 mm    |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Malli       | urilla      |
| Sovitin     | SK 65       |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |