



Pypherulla, 0,4×40 m, Käyttöalue: UNI



Tilaustiedot

Tilausnumero	084377 UNI
GTIN	2050001710635
Tuoteluokka	08J

Kuvaus

Malli:

Ölly- ja kemikaalipyöhye, **poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä.** Pyyhkeet on valmistettu kokonaan polypropeenista ja ne **soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien pyyhkimiseen.** Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia. **Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.**

OIL-tunnuksella varustetut tuotteet imevät vain öljyä (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). **UNI**-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).

Rulla, vaakarei'itys 50 cm:n välein.

Lujat, vahvistetut ja kaksikerroksiset liinat ja rullat kovaan käyttöön. Voidaan käyttää myös lattialla. Nukkaamaton.

Tekninen kuvaus

Käyttöalue	UNI
Väri	harmaa
suurin talteenottotilavuus	162 l

Toimituksen koko kpl/kartonki	2
Tuotetyyppi	Sidekangas