

**Kiristyspää Poikittaisurat., SK 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329932 8
GTIN	2050001072863
Tuoteluokka	33H

**Kuvaus****Malli:**

Poikittaisurat raakamateriaalille, pieni Ø.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

**Tekninen kuvaus**

Kiinn.Ø	8 mm
Puristuspuoli	Poikittaisurat
Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä
Pituus L	58 mm

Sovitin	SK 65
Tuotetyyppi	Kiristyspää