



## Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 16mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	307508 16
GTIN	2050001653314
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

#### Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrkimiseen.

#### Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

#### Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

### Tekninen kuvaus

L <sub>2</sub>	46 mm
L <sub>3</sub>	45 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
kierre M	M12×1

Ulko-Ø D	50 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 16 mm	343720 16
---	-----------