



ER-kiristysmutteri CENTRO P Vakio, Tyyppi CP ER:lle: 8M



Tilaustiedot

Tilausnumero	309655 8M
GTIN	2050001705693
Tuoteluokka	34F

Kuvaus

Malli:

Mini = kaikki koot "M", erittäin kapea rakenne.

MiniSchlank = koko "MS", erittäin superkapea rakenne.

Kartio = kaikki koot "C".

Vakio = kaikki muut koot.

Trapetsikierre suuren kiinnitysvoiman tuottamiseksi. Erikoispitkä ER-kiristysmutterin kaksoisohjain. ER-kiristysmutterit

Pinnoitus vähentää **kitkaa**.

ER-kiristysmutteri CP, **ei sovellu tiivistysrenkaille HP.**

Sopii:

FAHRION ER-kiristysholki-istukka CENTRO P ja FAHRION ER-kiristysholki-istukka HDC.

Erikoistarvike:

Tiivistysrenkaat nro 309666 – 309668, ER-tarkkuuskiristysholkit nro 308878 - 308992, kiristysavaimet nro 309754 – 309756, HP-kiristysholkit nro 309365 - 309379.

Huomautus:

FAHRION-järjestelmän tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholki-istukkaan CENTRO P. Voidaan kiristää vain nimellismittaan (ei ohitusta!)

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	8 Nm
Kokonaispituus L	12 mm
Kiinnitysalue	1 - 5 mm
Ulko-Ø D	10 mm
Sarja	Centro P
Kierre	M9×0,5
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri