



## Hydraulikiristysistukka pitkä, kapea, HSK-A 63 A = 150, Kiinnitys-Ø D1: 6 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	307522 6
GTIN	2050001653420
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Ballufchip-poraus.

#### Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

#### Erikoistarvike:

Väliholkit nro 302135 – 302180, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

#### Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Ø D<sub>2</sub>: 26 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

L<sub>2</sub>: 105 mm

Säätöalue V: 10 mm

kierre M: M5

### Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
kierre M	M5
L <sub>2</sub>	105 mm

Ulko-Ø D	50 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 150
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 6 mm	343720 6
--	----------