



Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, HSK-F 63, Kiinnitys-Ø D1: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	307518 8
GTIN	
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302180, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
L ₃	24 mm
kierre M	M6
Ø D ₂	28 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Ulko-Ø D	50 mm

Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-F 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	F
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 8 mm	343720 8
--	----------