

**ER-kiristysmutterin tiivisterengas, ER 32, Kiinnitys-Ø d: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309635 19
GTIN	7640128495499
Tuoteluokka	39Z

Kuvaus**Sopii:**

ER-kiristysmutterit nro 309615; 309621.
Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

- **Kiinnitysalue = nimellismitta – 0,5 mm.**
- **Kiinnitys-Ø 1 mm nouseva.**
- **Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa!**
- **Soveltuu 80 baariin asti.**
- **Asennustilanne: Merkintä kiristysmutterin sisäpuolella.**

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø d	19 mm
Tyyppi	ER 32
Sarjan sisältö	17
Ulko-Ø D	27 mm
Tuotetyyppi	Tiivistys

