



Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, HSK-A 100, Kiinnitys-Ø D1: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	307525 16
GTIN	2050001653529
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäädytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Tekninen kuvaus

kierre M	M12×1
L ₃	45 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm

Ø D ₂	38 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 16 mm	343720 16
---	-----------