



Kiristyspää Poikittaisurat., SK 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	329932 10
GTIN	2050001072887
Tuoteluokka	33H

Kuvaus

Malli:

Poikittaisurat raakamateriaalille, pieni Ø.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	10 mm
profiili	pyöreä
Kovuus	60 HR
Puristuspinta	Poikittaisurat
Pituus L	58 mm

Sovitin	SK 65
Tuotetyyppi	Kiristyspää