



## Tiivistysrenkas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P, DI16, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	309666 10
GTIN	2050001705037
Tuoteluokka	34F

### Kuvaus

#### Malli:

**Mini** = kaikki koot "M", erittäin kapea rakenne.

**MiniSchlank** = koko "MS", erittäin superkapea rakenne.

**Kartio** = kaikki koot "C".

**Vakio** = kaikki muut koot.

Vulkanisoidut **korkeapainetiivistysrenkaat** 80 baariin asti.

0,5 mm kiristys-Ø:n sovitus (+ 0,4 / - 0,1).

#### Huomautus:

**FAHRION-järjestelmän** tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

· **Tiivistysrenkaat yli 0,5 mm tilauksesta.**

· **Tiivistysrenkaat DI40 tilauksesta.**

**Ei sovellu muihin tiivistysrenkasjärjestelmiin!**

### Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	10 mm
Sarja	Centro P

Tyyppi	DI16
Ulko-Ø D	12,6 mm
Korkeus L	2 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukan tarvikkeet