




## Sidekangasrulla, 0,8×40 m, Käyttöalue: OIL



### Tilaustiedot

Tilausnumero	084378 OIL
GTIN	2050001710642
Tuoteluokka	08J

### Kuvaus

#### Malli:

Öljy- ja kemikaalipyöhyke, **poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä.** Pyyhkeet on valmistettu kokonaan polypropeenista ja ne **soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien pyyhkimiseen.** Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia. **Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.**

**OIL**-tunnuksella varustetut tuotteet imevät vain öljyä (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). **UNI**-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).

Rulla, vaakareikätyt 50 cm:n välein.

**Lujat, vahvistetut ja kaksikerroksiset** liinat ja rullat kovaan käyttöön. Voidaan käyttää myös lattialla. Nukkaamaton.

### Tekninen kuvaus

Käyttöalue	OIL
Väri	sininen
suurin talteenottotilavuus	162 l

Toimituksen koko kpl/kartonki	1
Tuotetyyppi	Sidekangas