



ER-kiristysmutteri CENTRO P tiivistysrenkaille HP, Tyyppi CP ER:lle: 16MSDI



Tilaustiedot

Tilausnumero	309665 16MSDI
GTIN	2050001705518
Tuoteluokka	34F

Kuvaus

Malli:

Mini = kaikki koot **"M"**, erittäin kapea rakenne.

MiniSchlank = koko **"MS"**, erittäin superkapea rakenne.

Kartio = kaikki koot **"C"**.

Vakio = kaikki muut koot.

ER-kiristysmutteri CP, **tiivistysrenkaille HP.**

Sopii:

FAHRION ER-kiristysholkki-istukka CENTRO P ja FAHRION ER-kiristysholkki-istukka HDC.

Huomautus:

FAHRION-järjestelmän tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P. Voidaan kiristää vain nimellismittaan (ei ohitusta!)

Kiinnitysalue: 1 - 10 mm

Kokonaispituus L: 23,9 mm

Ulko-Ø D: 22 mm

Suurin kiristysmomentti: 30 Nm

Kierre: Tr20x1

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	23,9 mm
Suurin kiristysmomentti	30 Nm
Kiinnitysalue	1 - 10 mm
Ulko-Ø D	22 mm
Sarja	Centro P
Kierre	Tr20×1
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri