

**HAINBUCH****Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 59mm**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329934 59     |
| GTIN         | 2050001076663 |
| Tuoteluokka  | 33H           |

## Kuvaus

**Malli:**

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:****Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

## Tekninen kuvaus

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kiinn.Ø                   | 59 mm                                   |
| Kovuus                    | 60 HR                                   |
| Puristuspinta<br>profiili | Poikittais- ja pitkittäisurat<br>pyöreä |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Pituus L    | 58 mm       |
| Sovitin     | SK 65       |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |