

HAINBUCH**Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva):
46,5mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	329934 46,5
GTIN	2050001076410
Tuoteluokka	33H

Kuvaus

Malli:

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	46,5 mm
profiili	pyöreä
Kovuus	60 HR
Puristuspinna	Poikittais- ja pitkittäisurat

Pituus L	58 mm
Sovitin	SK 65
Tuotetyyppi	Kiristyspää