

**HAINBUCH****Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 51,5mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	329934 51,5
GTIN	2050001076519
Tuoteluokka	33H

## Kuvaus

**Malli:**

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:****Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

## Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	51,5 mm
Puristuspinta profiili	Poikittais- ja pitkittäisurat pyöreä
Kovuus	60 HR

Pituus L	58 mm
Sovitin	SK 65
Tuotetyyppi	Kiristyspää