

HAINBUCH**Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva):
48,5mm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329934 48,5 |
| GTIN | 2050001076458 |
| Tuoteluokka | 33H |

Kuvaus

Malli:

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|---|
| Kiinn.Ø | 48,5 mm |
| Kovuus | 60 HR |
| Puristuspinta profiili | Poikittais- ja pitkittäisurat pyöreä |

| | |
|-------------|-------------|
| Pituus L | 58 mm |
| Sovitin | SK 65 |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |