



Digitaalinen työntömitta TESA TWIN-CAL, Mittausalue: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412766 300
GTIN	7630041106169
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Suuri, hyväkontrastinen näyttö, merkkikorkeus 11 mm. Yli 12000 tunnin käyttöaika, valmiustila 10 minuutin ja automaattinen sammutus 2 tunnin jälkeen. ABS-mittaustila, integroitu TLC-liitäntä tiedonsiirtoon. Sormipyörä.

Käyttö:

Ulko-, sisä-, porras- ja syvyysmittaukset.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pariston nro 081560 CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498918, radiolaite nro 498921 koko BT.

Tekninen kuvaus

LCD-näytön merkkikorkeus	11 mm
Stand-by-kytkentä	kyllä
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Automaattinen sammutus	kyllä
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Sormipyörä	kyllä
Käyttöaika	12000 h
Kalibrointi	A1

Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Leukapituus	64 mm
Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Mittausalue	0 - 300 mm
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Paristotyyppi	Nappiparisto
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kansainvälinen rakenneko	CR2032
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	TESA Link Connector TLC
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300

Tarvikkeet

Datakaapeli TLC, 2 m Tyyppi D	498918 D
-------------------------------	----------

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Datakaapeli TLC, 2 m Tyyppi USB	498918 USB
Muovikotelo Tyyppi MS300	412470 MS300
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975