

Mahr**Digitaalinen työntömitta IP67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412742 300
GTIN	4059192002268
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö. Induktiivinen, vedenpitävä mittausjärjestelmä. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Mittauspinnat on hienohierretty. Ilman syvyysmittaa.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Ohjaus	Korotetut liukupinnat
Kalibrointi	A1
Automaattinen sammutus	kyllä
Käyttöaika	n. 3 vuotta
Leukapituus	64 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385

Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Mittausalue	0 - 300 mm
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300

Tarvikkeet

Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Paristokotelon kansi	412235

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Muovikotelo Tyypin MS300	412470 MS300