

hanhart
1882

Digitaalinen sekuntikello Spectron



Tilaustiedot

Tilausnumero	469624
GTIN	2050001692559
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

LCD-näyttö, 7/5 mm merkkien koko, 6/7-merkkinen (ylhällä/alhaalla). Näyttöala 9999,99 min. / 99999,99 min. (ylhällä/alhaalla). Näyttötarkkuus 1/100 min., 1/100 s, REFA-soveltuva.

Toiminto:

- **Aloitus, pysäytys ja nollaus.**
- **Kokonaisaika, osa- ja kaksoismittaus.**
- **Vuorokaudenaika (2x12 tuntia aamu / ilta).**

Lisäksi Split-/Lap-/Addition-/Count-Down-/tallennustoiminto, pikahaku ja päivämäärän näyttö.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ripustusnauhan, 1 pariston nro 081561, koko LR3.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
mittaustekniikka	digitaalinen

Kalibrointi	N1
Tuotetyyppi	Sekuntikello

Palvelut

KalibrointiSekuntikello Tyyppi U	029100 U
----------------------------------	----------

Tarvikkeet

Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
--	------------