



Työntömitta, Mittausalue: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415186 500
GTIN	4045197479839
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Nonius heijastamattomiksi mattakromattu. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkät mittausleuat suurien työkappaleiden ja työkappaleen Ø :n mittaukseen.** Hienosäätö. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Hienosäätö.

Tekninen kuvaus

Luentaosien malli	mattakromattu
Leukapituus	150 mm
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Paino	1,9 kg
Mittausalue	0 - 500 mm
Lukema	0,05 mm
Kalibrointi	A1
Mittauspinnan rakenne	Karkaistu
Jaotus	1/20 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	±0,1 mm

Hienosäätö	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500