



## Digitaalinen kulmamitta, Tyyppi: 360



### Tilaustiedot

Tilausnumero	467560 360
GTIN	2050001668431
Tuoteluokka	46R

### Kuvaus

#### Malli:

- Alumiinirunko, tarkat tukipinnat, yläosassa prisma.
- Näytössä olevat suuntanuolet helpottavat suuntaamista 0°:een tai 90°:een.
- Pitoarvotoiminto mittaustuloksen säilyttämiseen.
- Nollaus kaikissa halutuissa pisteissä.
- Lakimittauksissa näyttö kääntyy niin, että siitä on helppo lukea alapuolelta.

#### Toimituksen sisältö:

Sis säilytyskotelon ja 1 pariston nro 081561, koko 6LR61.

### Tekninen kuvaus

Näyttötarkkuus	0,1 astetta
Korkeus	49 mm
Leveys	31 mm
Mittausalue	360 (4×90°) astetta
Pituus	153 mm
Tasomaisuustoleranssi	0,0762 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Virherajan elektroniikkamoduuli	Vaakasuora 0,1 / pystysuora 0,2 astetta
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	H2
Tuotetyyppi	Kaltevuusmittari

## Palvelut

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari Tarkkuus 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------