



Sidekangasrulla, 0,14×15 m, Käyttöalue: UNI



Tilaustiedot

Tilausnumero	084382 UNI
GTIN	2050001710673
Tuoteluokka	08J

Kuvaus

Malli:

Öljy- ja kemikaalipyöhyke, **poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä.** Pyyhkeet on valmistettu kokonaan polypropeenista ja ne **soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien pyyhkimiseen.** Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia. **Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.**

OIL-tunnuksella varustetut tuotteet imevät vain öljyä (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). **UNI**-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).

Rullissa **vahvistettu kolmikerroksinen rakenne, täysin nukkaamattomat.** Rulla toimitetaan **kolminkerroin taitettuna** (13 / 14 / 13 cm pystyreijitys) **annostelulaatikossa.** Vaakareijitys 50 cm:n välein.

Tekninen kuvaus

Käyttöalue	UNI
Väri	harmaa
suurin talteenottotilavuus	24 l

Toimituksen koko kpl/kartonki	1
Tuotetyyppi	Sidekangas