

BENNING**Pyörimissuunnan näyttö TRITEST pro, Laitetyyppi: TRITESTPRO****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473270 TRITESTPRO
GTIN	4014651200524
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Kiertokentän suunnanosoitin, tehokas LED-taskulamppu.

Käyttö:

Pyörimissuunnan tarkistamiseksi vaihtovirtaverkoissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 testikärkeä sekä tarttujapuristinta.

Erikoistarvike:

Paristot 081561, koko LR6.

Tekninen kuvaus

Ylijänniteluokka	CAT III 300 V
Näyttö vaihejännite	L1, L2, L3 (LED)
Valmistajamerkintä	TRITESTPRO
Näyttö kiertokentän suunta	oikea/vasen (LED)
Jännitealue AC	400 – 500 (50 Hz–60 Hz) V
Kalibrointi	I1

Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Pyörimissuunnan näyttö

Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------