



Teholeikkuöljy, klooriton Alpha 93, Sisältö: 20l



Tilaustiedot

Tilausnumero	084210 20
GTIN	2050000971884
Tuoteluokka	08J

Kuvaus

Malli:

Leikkuuöljy vaativaan käyttöön. Sekoittamista normaalin mineraalileikkuuöljyn kanssa ei suositella (ei vesiliukoisen öljyn kanssa).

Levitys: voitelusivellin, aerosolitölkki, sumutin tai voitelulaite.

Etu:

Parantavat **työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa** ja **pinnanlaatua. Kloorittomia** – ei haitallisia kaasuja, **ympäristöä säästäviä**.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti **lastuamistöihin** (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä **muovaukseen**. Välttämätön työstettäessä **vaikeasti lastuttavia materiaaleja**, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkelseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti **värimetalleille**.

Soveltuu myös minimivoiteluun, ei sisällä mineraaliöljyä.

Tekninen kuvaus

Kinemaattinen viskositeetti	30 mm ² /s
Malli	Kanisteri

leimahduslämpötilä	> 180 °C
Väri	meripihkanvärinen
Säilytyslämpötilä	5 - 40 °C
Sisältö	20 l
Tuotetyppi	Leikkuuöljy/hiomaöljy