

**Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 12,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434260 12,5
GTIN	7630041111170
Tuoteluokka	45A

**Kuvaus****Malli:**

Digitaalinen mittakello, jossa yhdistetty asteikko- ja merkinäyttö (merkkien korkeus 10 mm) sekä mekaaniset toleranssimerkit.

**Toiminto:**

Automaattisammutus, mitta-arvojen näyttö, vaihdettava mittaussuunta. Näppäimistölukitus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915. Datakaapeli nro 498950.

**Tekninen kuvaus**

Mittausvoima	≤ 2 N
Rungon paksuus	27 mm
Kalibrointi	C1
Mittausalue	12,5 mm
Kotelon Ø	57 mm

Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Lukema valittavissa	0,01 mm
virheraja	0,02 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 878
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	USB-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/434260-12,5>