



Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434281 25
GTIN	7630041111224
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, jossa yhdistetty asteikko- ja merkinäyttö (merkkien korkeus 10 mm) sekä mekaaniset toleranssimerkit. Näyttö- / painikepaneeli kiertyy 270°.

Toiminto:

Mittaustila **ABS/REL**. Syötettyjen raja-arvojen graafinen näyttö. Automaattinen sulkeminen, PRESET-toiminto, tietojen siirto, mittaussuunnan vaihto. Näppäimistölukitus.

Max, Min, Max-Min (TIR), nollaus, PRESET-toiminto.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950, vara- ja erikoiskärjet nro 434900; 434910.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
Rungon paksuus	33,4 mm
Mittausalue	25 mm

Mittausvoima	< 2 N
Kotelon Ø	57 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Lukema valittavissa	0,00005 tuuma
Lukema valittavissa	0,001 mm
virheraja	0,005 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/434281-25>