



Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434314 100
GTIN	4059192014520
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman). REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Absoluuttinen toiminto:

Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

Kerroin asetettavissa, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojaus) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
Kotelon Ø	58 mm
Rungon paksuus	35 mm
Mittausvoima	1,60–3,50 N
Mittausalue	100 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Lukema valittavissa	0,00002 tuuma
Lukema valittavissa	0,0005 mm
IP-suojausluokka	IP 42
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,008 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä.
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023000 100
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450	081560 CR2450
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965