



## Suuntaispalasarja (14 paria)



### Tilaustiedot

Tilausnumero	366750
GTIN	4045197293619
Tuoteluokka	32D

### Kuvaus

**Malli:****Tarkkuus:**Korkeustoleranssi  $\pm 0,01$  mm; levestoleranssi  $\pm 0,02$  mm.**Kovuus:** 60 HRC.**Käyttö:**

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Listojen määrä: 14 paar

Leveys: 10 mm

Korkeus: 16 mm

Korkeus: 14 mm

Korkeus: 22 mm

Korkeus: 30 mm

### Tekninen kuvaus

Korkeus	16 mm
Korkeus	14 mm
Korkeus	22 mm
Korkeus	30 mm
Korkeus	50 mm
Korkeus	32 mm

Korkeus	28 mm
Korkeus	40 mm
Korkeus	24 mm
Korkeus	20 mm
Korkeus	45 mm
Korkeus	18 mm
Korkeus	35 mm
Korkeus	26 mm
Pituus	150 mm
Leveys	10 mm
Listojen määrä	14 paar
Tuotetyyppi	Suuntaispalat

## Tarvikkeet

Varapuukotelo suuntaisaloille Tyyppi L1	366754 L1
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10 Leveys 14 mm	366755 14
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10 Leveys 16 mm	366755 16
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10 Leveys 18 mm	366755 18
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10 Leveys 20 mm	366755 20
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10 Leveys 22 mm	366755 22
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10 Leveys 24 mm	366755 24
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10 Leveys 26 mm	366755 26
	366755 28

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10  
Leveys 28 mm

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10  
Leveys 30 mm

366755 30

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10  
Leveys 32 mm

366755 32

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10  
Leveys 35 mm

366755 35

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10  
Leveys 40 mm

366755 40

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10  
Leveys 45 mm

366755 45

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366750 koko 150×10  
Leveys 50 mm

366755 50