



Lämpömittari lämpötilatikulla, Tyyppi: T1



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 474080 T1 |
| GTIN | 4029547008368 |
| Tuoteluokka | 47B |

Kuvaus

Malli:

Taskukokoinen pienoislämpömittari.

Erittäin tarkka (lämpöelementit tyyppiä K).

Patentoitu kääntöpää (180°). Lämpömittaritikka upotus-/pistomittausanturilla, jota voidaan käyttää mittaamiseen nesteissä, pehmeissä tai jauhemaisissa aineissa tai ilmassa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysklipsin ja 3 paristoa nro 081561, koko LR3.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|--------|
| Virheraja, muu mittausalue | ± 1 % |
| Anturiputken pituus | 200 mm |
| Virheraja (-50,0 - 99,9 °C) | ± 1 °C |
| Anturiputken Ø | 3 mm |
| Reaktioaika t ₉₉ | 10 s |
| Näyttötarkkuus | 0,1 °C |

| | |
|----------------------------------|--|
| Mittaussuureet | °C/°F |
| Mittausalue | -50 ... +350 hetkellisesti enintään 500 °C |
| Pariston kestoikä noin | 1000 h |
| Kalibrointi | I7 |
| Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Tuotetyyppi | Lämpömittari |

Palvelut

| | |
|---|----------|
| KalibrointiLämpötila-anturi, näyttölaitteella tai ilman Tyyppi A | 027520 A |
|---|----------|

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3 | 081561 LR3 |
|---|------------|