



Suuntaisपालasarja (9 paria)



Tilaustiedot

Tilausnumero	366751
GTIN	4045197559371
Tuoteluokka	32D

Kuvaus

Malli:

Tarkkuus:Korkeustoleranssi $\pm 0,01$ mm; leveystoleranssi $\pm 0,02$ mm.

Kovuus: 60 HRC.

Käyttö:

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Listojen määrä: 9 paar

Leveys: 4 mm

Korkeus: 22 mm

Korkeus: 42 mm

Korkeus: 34 mm

Korkeus: 10 mm

Tekninen kuvaus

Leveys	4 mm
Korkeus	22 mm
Korkeus	42 mm

Korkeus	34 mm
Korkeus	10 mm
Korkeus	38 mm
Korkeus	14 mm
Korkeus	26 mm
Korkeus	18 mm
Korkeus	30 mm
Pituus	160 mm
Listojen määrä	9 paar
Tuotetyyppi	Suuntaispalat

Tarvikkeet

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366751 koko 160×4 Leveys 10 mm	366760 10
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366751 koko 160×4 Leveys 14 mm	366760 14
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366751 koko 160×4 Leveys 18 mm	366760 18
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366751 koko 160×4 Leveys 22 mm	366760 22
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366751 koko 160×4 Leveys 26 mm	366760 26
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366751 koko 160×4 Leveys 30 mm	366760 30
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366751 koko 160×4 Leveys 34 mm	366760 34
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366751 koko 160×4 Leveys 38 mm	366760 38
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366751 koko 160×4 Leveys 42 mm	366760 42