



Pienoiskiinnitin Monobloc, Ulottuma A: 34mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370150 34
GTIN	4045197312877
Tuoteluokka	39K

Kuvaus

Malli:

Pienikiinnittimet pystysuoraan puristamiseen.

Erikoistarvike:

Katso nro 370350 – 370560.

Huomautus:

Kiinnitysruuvit nro 370450 – 370470 eivät kuulu toimitukseen.

Tekninen kuvaus

Kiristyskorkeus S	0 - 80 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	16 kN
Ulottuma A	34 mm
Korkeus H	89 mm
Leveys B	40 mm
Pituus L	108 mm
Suurin kiristysmomentti	80 Nm
Sarja	monobloc

Tuotetyyppi

Pienoiskiinnitin

Tarvikkeet

Kiristysavain AV 11, Monobloc, Duo ja ketjunkturistystyökalu

370350