



## Säädettävä kiinnitysrauta, Uraleveys a: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370680 12
GTIN	4020772070274
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

**Malli:**

Maalatut kiinnitysraudat. Kiinnityskorkeus säädettävissä portaattomasti tukiruuvilla (ilman kiinnitysvipua).

**Raaka-aine:**

Nuorrutesterästä, ruuvin lujuus 8,8 tai 10,9 (koon mukaan).

**Toimituksen sisältö:**

Mukana säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

### Tekninen kuvaus

Uraleveys a	12 mm
Uran pituus f	40 mm
Kärjen etäisyys e urasta	21 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1212100
Kiinnityskorkeus h	10 - 40 mm
Pituus L	100 mm

Leveys B	40 mm
Korkeus H	20 mm
tyyppi	6314V
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta

## Tarvikkeet

Lovettu kiinnitysvipu Uraleveys a 12 mm	370750 12
---	-----------