

MK-irtokara, tarkkuusmalli, MK / poraistukka-kartio: 4/22



Tilaustiedot

Tilausnumero	342600 4/22
GTIN	4045197308665
Tuoteluokka	33A

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu. Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita. MK-varrella ja vääntiölehdillä.

Tarkkuusmalleissa on erittäin hyvä pyörintätarkkuus. Niitä suositellaan itsekiristyviin tehoporaistukoihin nro 341000.

Käyttö:

Poraistukoiden kiinnittämiseen porakoneisiin, sorveihin, kiinnittimiin jne.

Standardi:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tekninen kuvaus

Morsekartio MK koko	4
Poraistukka-kartioDIN 238	B 22
Kartion Ø D	21,793 mm
Tuotetyyppi	Poraistukkakiinnitys