



Pienoskiinnitin Duo



Tilaustiedot

Tilausnumero	370260
GTIN	4045197312914
Tuoteluokka	39K

Kuvaus

Malli:

- 2 erilaista puristusvartta (suora ja taivutettu).
- Nostaminen lisäksi mahdollista puristusvarsi kääntämällä.

Erikoistarvike:

Katso nro 370350 – 370560.

Huomautus:

Kiinnitysruuvit nro 370450 – 370470 eivät kuulu toimitukseen.

Enimmäiskiinnitysvoima – puristusvarsi sisääntyönnettynä: 11 kN

Enimmäiskiinnitysvoima – puristusvarsi ulosvedettynä: 8 kN

Pituus L: 120 mm

Leveys B: 40 mm

Korkeus H: 95 mm

Ulottuma A (taivutettu puristusvarsi): 48 - 91 mm

Tekninen kuvaus

Kiinnityskorkeus puristus S (suora puristusvarsi)	0 - 80 mm
Ulottuma A (suora puristusvarsi)	46 - 88 mm
Kiinnityskorkeus nosto S (suora puristusvarsi)	52 - 142 mm
Kiinnityskorkeus puristus S (taivutettu puristusvarsi)	38 - 129 mm
Ulottuma A (taivutettu puristusvarsi)	48 - 91 mm

Kiinnityskorkeus nosto S (taivutettu puristusvarsi)	4 - 94 mm
Enimmäiskiinnitysvoima – puristusvarsi sisääntyönnettynä	11 kN
Enimmäiskiinnitysvoima – puristusvarsi ulosvedettynä	8 kN
Korkeus H	95 mm
Leveys B	40 mm
Pituus L	120 mm
Sarja	Duo
Tuotetyyppi	Pienoiskiinnitin

Tarvikkeet

Kiristysavain AV 11, Monobloc, Duo ja ketjunkturistystyökalu	370350
--	--------