

## MK-irtokara, tarkkuusmalli, MK / poraistukka-kartio: 0/10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	342600 0/10
GTIN	4045197308504
Tuoteluokka	33A

### Kuvaus

**Malli:**

**Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu.** Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita. MK-varrella ja vääntiölehdillä.

**Tarkkuusmalleissa** on erittäin hyvä pyörintätarkkuus. Niitä suositellaan itsekiristyviin tehoporaistukoihin nro 341000.

**Käyttö:**

Poraistukoiden kiinnittämiseen porakoneisiin, sorveihin, kiinnittimiin jne.

**Standardi:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Tekninen kuvaus

Kartion Ø D	10,094 mm
Morsekartio MK koko	0
Poraistukka-kartioDIN 238	B 10
Tuotetyyppi	Poraistukkakiinnitys