

## MK-irtokara, tarkkuusmalli, MK / poraistukka-kartio: 2/18



### Tilaustiedot

Tilausnumero	342600 2/18
GTIN	4045197308580
Tuoteluokka	33A

### Kuvaus

**Malli:**

**Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu.** Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita. MK-varrella ja vääntiölehdillä.

**Tarkkuusmalleissa** on erittäin hyvä pyörintätarkkuus. Niitä suositellaan itsekiristyviin tehoporaistukoihin nro 341000. Varret sopivat myös poraistukkakartioon B18, lyhennetty, (kartion Ø 17,431 mm): Poraistukka nro 341000; 341010 ja 341250.

**Käyttö:**

Poraistukoiden kiinnittämiseen porakoneisiin, sorveihin, kiinnittimiin jne.

**Standardi:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Tekninen kuvaus

Morsekartio MK koko	2
Poraistukka-kartioDIN 238	B 18
Kartion Ø D	17,78 mm
Tuotetyyppi	Poraistukkakiinnitys