



Säädettävä kiinnitysrauta kapeneva, Uraleveys a: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370685 12
GTIN	4020772074593
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Maalattua nuorrutusterästä, ruuvien lujuus 8,8.

Käyttö:

Pienin kiinnityskorkeus saavutetaan kääntämällä kiinnitysrauta ympäri.

Toimituksen sisältö:

Mukana säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Tekninen kuvaus

Kärjen etäisyys e urasta	21 mm
Olakekorkeus A ₁	8 mm
Olakesyvyys A ₂	10 mm
Uraleveys a	12 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1212100
Uran pituus f	40 mm

Kiinnityskorkeus h	10 - 48 mm
Pituus L	100 mm
Leveys B	40 mm
Korkeus H	20 mm
tyyppi	6314AV
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta

Tarvikkeet

Lovettu kiinnitysvipu Uraleveys a 12 mm	370750 12
---	-----------