

MK-irtokara, tarkkuusmalli, MK / poraistukka-kartio: 3/18



Tilaustiedot

Tilausnumero	342600 3/18
GTIN	4045197308610
Tuoteluokka	33A

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu. Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita. MK-varrella ja vääntiölehdillä.

Tarkkuusmalleissa on erittäin hyvä pyörintätarkkuus. Niitä suositellaan itsekiristyviin tehoporaistukoihin nro 341000. Varret sopivat myös poraistukkakartioon B18, lyhennetty, (kartion Ø 17,431 mm): Poraistukka nro 341000; 341010 ja 341250.

Käyttö:

Poraistukoiden kiinnittämiseen porakoneisiin, sorveihin, kiinnittimiin jne.

Standardi:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tekninen kuvaus

Morsekartio MK koko	3
Poraistukka-kartioDIN 238	B 18
Kartion Ø D	17,78 mm
Tuotetyyppi	Poraistukkakiinnitys