

**T-urakappale, M10, T-uran nimellismitalle: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370530 14
GTIN	4020772080235
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Käyttö:**

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:**DIN 508****Raaka-aine:**

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

T-uran nimellismitta	14 mm
Korkeus k	8 mm
Pituus	22 mm
Kapp.korkeus	16 mm
Leveys e	22 mm
Leveys a	13,7 mm

tyyppi	508
Standardi	DIN 508
Kierteen koko	M10
Kierteellinen	kyllä
Materiaali	Nuorrutusterästä
Lujuusluokka	10
Tuotetyyppi	Urakappale