



**Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus:
22X315mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	371600 22X315
GTIN	4020772070571
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Raaka-aine:

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Leveys	62 mm
Kiinnitysruuveille	M20; M22
Rakoleveys	22 mm
Korkeus	40 mm
Kokonaispituus	315 mm
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta