

**Avokiinnitysrauta, nokka, DIN 6315 GN, Rakoleveys x koko pituus: 18X200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371400 18X200
GTIN	4020772070908
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	200 mm
Kiinnitysruuveille	M16; M18
Korkeus	30 mm
Leveys	50 mm
Rakoleveys	18 mm
tyyppi	6315GN
Standardi	DIN 6315 GN
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta