

**Avokiinnitysrauta, nokka, DIN 6315 GN, Rakoleveys x koko pituus: 22X250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371400 22X250
GTIN	4020772070922
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Leveys	60 mm
Rakoleveys	22 mm
Kokonaispituus	250 mm
Kiinnitysruuveille	M20; M22
Korkeus	40 mm
tyyppi	6315GN
Standardi	DIN 6315 GN
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta