

**Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus:  
14X200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371600 14X200
GTIN	4020772070519
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysruuveille	M12; M14
Kokonaispituus	200 mm
Rakoleveys	14 mm
Leveys	38 mm
Korkeus	25 mm
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta