

**Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus:
33X315mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371600 33X315
GTIN	4020772070625
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	315 mm
Kiinnitysruuveille	M30
Rakoleveys	33 mm
Leveys	74 mm
Korkeus	50 mm
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta