



## Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö, Tyyppi: 240



### Tilaustiedot

Tilausnumero	441150 240
GTIN	7290005395109
Tuoteluokka	46G

### Kuvaus

#### Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prisma ja vipukytkin. Yleismittakellonpidin, jossa on hienosäätö, kiinnitysvarsille Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 tuumaa ja mittauslaitteille, joissa on kiinnitysprisma.

#### Kuvateksti:

#### Hienosäätö mittakellonpitimeen

### Tekninen kuvaus

Magneettijalan pituus	60 mm
Ulottuma	282 mm
Pitovoima	800 N
Magneettijalan korkeus	55 mm
Nivelvarren pituus L <sub>2</sub>	101 mm

Magneettijalan leveys	50 mm
Enimmäiskantavuus	4 kg
Nivelvarren pituus L <sub>1</sub>	110 mm
Liitântäkierre alhaalla	M8
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

## Tarvikkeet

Jalusta Tyyppi 0	442140 0
Jalusta Tyyppi 1	442120 1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Jalusta Tyyppi 1	440868 1
Jalusta Tyyppi K3	442120 K3
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442110 240
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442114 240
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Jalusta Tyyppi V	442120 V
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi 0	442125 0
Jalusta Tyyppi 1	442140 1
Jalusta Tyyppi 0	442120 0